



FL525B

Armoire, orion plus, sur pieds, 600x850x300mm

Caractéristiques techniques

Fonctions

couvercle avec décharge de pression	Non
-------------------------------------	-----

Modèle

Nombre de modules	111
-------------------	-----

Compatibilité

Approprié pour parafoudre	Non
---------------------------	-----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur de montage	300 mm
Profondeur produit installé	300 mm
Profondeur interne	300 mm
Hauteur produit installé	600 mm
Largeur produit installé	850 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1.5 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Serrure à triangle male 7mm
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	unique
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

Matières

Couleur	RAL 7035
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Oui
-----------------------------	-----

Configuration

Type d'armoire	Armoire murale
----------------	----------------

Équipement

Nombre rangées	3
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0

Extension possible

Oui

Standards

Directive européenne WEEE

non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs
mécaniques

IK10

Classe de protection

classe II

Conforme REACH

Non

Préservation de la fonction

-