



FL554A

Porte, orion plus, interieur, metallique, pour coffret en tôle, 800x500mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur produit installé	20 mm
Hauteur produit installé	750 mm
Largeur produit installé	450 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Serrure double barre 3mm
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matières

Couleur	RAL 7035
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Équipement

Nombre de clés	2
----------------	---

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe I
Conformité REACH	Non