



FL557A

Porte, orion plus, interieur, metallique, pour coffret en tôle, 950x800mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur produit installé	20 mm
Hauteur produit installé	900 mm
Largeur produit installé	750 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Serrure double barre 3mm
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matières

Couleur	RAL 7035
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Equipement

Nombre de clés	2
----------------	---

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Conformité REACH	Non
------------------	-----