



FL70Z

Goulotte de câblage Orion plus p 60mm l 25mm 2x2m horizontale et verticale

Caractéristiques techniques

Modèle

Configuration des parois du profilé Estampé

Intensité du courant

Résistant au cheminement Oui

Dimensions

Hauteur de goulotte 60 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 25 mm

Largeur produit installé 25 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières

Couleur RAL 7035

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire