



FL71Z

Goulotte de câblage p 60mm l 40 2x2m horizontale et verticale Orion plus

Caractéristiques techniques

Modèle

Configuration des parois du profilé Estampé

Intensité du courant

Résistant au cheminement Oui

Dimensions

Hauteur de goulotte 60 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 40 mm

Largeur produit installé 40 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières

Couleur RAL 7035

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire