



FM308

Armoire Quadro5 h 1860mm l 700mm p 260mm

Caractéristiques techniques

Fonctions

couverture avec décharge de pression	Non
--------------------------------------	-----

Modèle

Nombre de modules	396
-------------------	-----

Compatibilité

Approprié pour parafoudre	Non
---------------------------	-----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur de montage	260 mm
Profondeur produit installé	260 mm
Profondeur interne	260 mm
Hauteur produit installé	1860 mm
Largeur produit installé	900 mm
Largeur dans les unités de division	36
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle	2 mm
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	unique
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matières

Couleur	blanc paloma
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	acier

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Equipement

Nombre rangées	12
Nombre de travée de large	3
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2

Extension possible

Oui

Standards

Directive européenne WEEE

concerné

Sécurité

Indice de protection IP

IP55

Préservation de la fonction

-