



FM309

**Armoire quadro5 h 2010mm l 900mm p 260mm**

**Caractéristiques techniques**

**Fonctions**

couverture avec décharge de pression Non

**Modèle**

Nombre de modules 432

**Compatibilité**

Approprié pour parafoudre Non

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 630 A

**Dimensions**

Profondeur de montage 260 mm

Profondeur produit installé 260 mm

Profondeur interne 260 mm

Hauteur produit installé 2010 mm

Largeur produit installé 900 mm

Largeur dans les unités de division 36

Epaisseur du matériau des parois latérales 2 mm

**Porte, couvercle**

Epaisseur de la matière du couvercle 2 mm

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

**Matières**

Couleur blanc paloma

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière acier

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Non

**Équipement**

Nombre rangées 13

Nombre de travée de large 3

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride 2

---

Extension possible

Oui

---

**Standards**

Directive européenne WEEE

concerné

---

**Sécurité**

Indice de protection IP

IP55

Préservation de la fonction

-