



FN8040PDW

## Porte partielle, quadro evo 800x400

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Position prévue pour la porte à droite

#### Dimensions

Profondeur produit installé 43 mm

Hauteur produit installé 400 mm

Largeur produit installé 900 mm

Hauteur d'encastrement 400 mm

#### Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Nombre de serrure de la porte 2

Type de portes pour les armoires électriques porte partielle

Battant de porte unique

Couvercle/porte transparent(e) Non

#### Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière métal

Type de traitement de surface laqué

#### Configuration

Plage angulaire 0 / 120 °

#### Équipement

Nombre rangées 0

#### Standards

Directive européenne WEEE non concerné

#### Sécurité

Classe de protection classe I