



FV62A

Coffret saillie, VegaD IP55, 1100x550x275mm, 96 modules + 2 rangées à compléter

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	en saillie
------------------	------------

Modèle

Nombre de modules	96
-------------------	----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur produit installé	275 mm
Profondeur interne	218 mm
Hauteur produit installé	1100 mm
Largeur produit installé	550 mm
Largeur dans les unités de division	24
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Porte, couvercle

Type de couvercle	fermé (plein)
Verrouillage de la porte	par outil spécial
Battant de porte	unique
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	Plastique + metal
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Connexion

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

Éléments fournis

Avec couverture	Non
-----------------	-----

Équipement

Nombre rangées	6
----------------	---

Nombre de clés	1
Nombre de rails	4
Accessoiable	Oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	4
Extension possible	Oui
Borne de mise à la terre	Oui
Borne à conducteur neutre	Non
Porte pour transmission du signal	Non

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10
Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	classe II
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non