



FZ015N



Porte, univers, gauche, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44/54 950x800mm

Caractéristiques techniques

Architecture

Position prévue pour la porte	à gauche
-------------------------------	----------

Dimensions

Profondeur produit installé	12 mm
Hauteur produit installé	919 mm
Largeur produit installé	248 mm

Porte, couvercle

Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matières

Couleur	blanc paloma
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	tôle d'acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Équipement

Nombre rangées	6
Nombre de travée de large	1

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP54
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui