



Cloison pour goulottes sans C-profil avec tuyaux d'estampage BRS/LFS

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation serrage

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Compatibilité produits BRSN / LFS

Dimensions

Hauteur de goulotte 70 mm

Longueur 2000 mm

Matières

Couleur incolore

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Sécurité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Sans halogène Non

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

G1612