



G4751

Cordon 4000mm, Schuko surmoulé

Caractéristiques techniques

Architecture

Système de connexion Wago Winsta

Connectivité

Nombre de fils 3

Intensité du courant

Courant assigné nominal 16 A

Dimensions

Longueur 4000 mm

Longueur

Longuer totale 4 m

Puissance

Charge d'incendie 2.814 kWh

Résistance

Résistance de contact 1000 $\mu\Omega$

Matières

Couleur noir

Couleur de codage / insert de contact noir

Couleur de boîtier noir

Couleur de la gaine noir

Groupe de matériau autre

Connexion

Section du câble de raccordement 1.5 mm²

Câble

Section du fil 1.5 mm²

Conducteur résistant à une température continue jusqu'à 70 °C

Diamètre du câble 11 mm

Équipement

Finition côté 1 jack

Codage mécanique Oui

Standards

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non

Température

Pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à	105 °C
---	--------