



GBD5010089016

Té pièce pour GBD 50x100mm en ABS en blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Compatibilité produits GBD

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 50 mm

Longueur 110 mm

Largeur de goulotte 100 mm

Largeur de la dérivation 100 mm

Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

Couvercle avec joint Non

Verrouillage du couvercle Non

Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -30...90 °C

Température

Température ambiante

-5...65 °C