



GBD5013109010



Goulotte 2 compartiments GBD 50x130 blanc paloma

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Compatibilité

Format appareillages compatibles	Clipsage direct 45mm
----------------------------------	----------------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

Dimensions

Hauteur de goulotte	54 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	134 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	15 / 37
---	---------

Porte, couvercle

Montage du couvercle	Intérieur
Largeur du couvercle	45 mm
Nombre de couvercles pouvant être montés	2

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage

Perforation de socle	Avec poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Câble

Section intérieure / utile	5330 mm²
----------------------------	----------

Équipement

Nombre de compartiments	2 / 4
Nombre d'agrafes par mètre	0

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité	
Indice de protection IP	IP40
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5...60 °C
Température	
Température ambiante	-5...65 °C