



GBD5013189016

**Té pièce pour GBD 50x130mm en ABS en blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation clipsé

**Modèle**

Traitement antibactérien Non

**Compatibilité**

Compatibilité produits GBD

**Connectivité**

Accessoires d'alignement Sans éclisses

**Dimensions**

Hauteur de goulotte 50 mm

Longueur 136 mm

Largeur de goulotte 130 mm

Largeur de la dérivation 130 mm

**Porte, couvercle**

Montage du couvercle Intérieur

Couvercle avec joint Non

Verrouillage du couvercle Non

**Matières**

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

**Installation, montage**

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

**Accessoires inclus**

Configuration de la pièce de forme Moulé

**Standards**

Directive européenne RoHs conformité volontaire

**Sécurité**

Résistance au choc IK07

**Conditions d'utilisation**

Température de service -30...90 °C

## Température

---

Température ambiante

-5...65 °C