



GBD5016109016



## Goulotte 3 compartiments GBD 50x160 blanc

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Compatibilité

Format appareillages compatibles Clipsage direct 45mm

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 54 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 162 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 30 / 57

#### Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

Largeur du couvercle 45 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 3

#### Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

#### Câble

Section intérieure / utile 5360 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de compartiments 3

#### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

#### Sécurité

Résistance au choc IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

---

**Température**

Température ambiante -5...65 °C