



GBD5019009010



Goulotte GBD 50x190 blanc paloma

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Compatibilité

Format appareillages compatibles	Clipsage direct 45mm
----------------------------------	----------------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

Dimensions

Hauteur de goulotte	54 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	207 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	21 / 58
---	---------

Porte, couvercle

Montage du couvercle	Intérieur
Largeur du couvercle	45 mm
Nombre de couvercles pouvant être montés	3

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage

Perforation de socle	Avec poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Câble

Section intérieure / utile	8150 mm²
----------------------------	----------

Équipement

Nombre de compartiments	3 / 6
Nombre d'agrafes par mètre	0

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Température

Température ambiante

-5...65 °C