



GBD5019009016



## Goulotte GBD 50x190 blanc

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Compatibilité

Format appareillages compatibles Clipsage direct 45mm

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 54 mm  
 Longueur 2000 mm  
 Largeur de goulotte 207 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 21 / 58

#### Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur  
 Largeur du couvercle 45 mm  
 Nombre de couvercles pouvant être montés 3

#### Matières

Groupe de matériau plastique  
 Type de traitement de surface non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

#### Câble

Section intérieure / utile 8150 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de cloisons clipsables 3  
 Nombre de compartiments 3 / 6

#### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

#### Sécurité

Résistance au choc IK07

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service -5...60 °C

**Température**

---

Température ambiante -5...65 °C