



GBD5019049016

Angle intérieur pour GBD 56x207mm en ABS en blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	clipsé
------------------	--------

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Compatibilité

Compatibilité produits	GBD
------------------------	-----

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Dimensions

Hauteur de goulotte	56 mm
Longueur	110 mm
Largeur de goulotte	207 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	Non
----------------------	-----

Matières

Matière	ABS
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Configuration

Plage angulaire	83 / 97 °
-----------------	-----------

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui

Conditions d'utilisation

Température de service

-30...90 °C