



GBD5019059016

Angle plat pour GBD 50x190mm en ABS en blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Compatibilité produits GBD

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 50 mm

Longueur 212 mm

Largeur de goulotte 190 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 90 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP IP30

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -30...90 °C