



GBD5019089016

Té pièce pour GBD 50x190mm en ABS en blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Compatibilité produits GBD

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 50 mm

Longueur 212 mm

Largeur de goulotte 190 mm

Largeur de la dérivation 190 mm

Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

Couvercle avec joint Non

Verrouillage du couvercle Non

Matières

Couleur blanc signalisation

Couleur RAL RAL 9016 - Blanc signalisation

Matière ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Standards

Homologations EN50085-2-1

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-30...90 °C
------------------------	-------------

Température

Température ambiante	-5...65 °C
----------------------	------------