



GP111T

Porte transparente pour bloc de commande

Caractéristiques techniques

Architecture

Position prévue pour la porte à gauche ; à droite

Dimensions

Profondeur produit installé 86 mm

Hauteur produit installé 250 mm

Largeur produit installé 250 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte Loquet

Nombre de serrure de la porte 1

Type de portes pour les armoires électriques porte butée

Couvercle/porte transparent(e) Oui

Matières

Couleur transparent

Couleur transparent

Matière matière plastique

Type de traitement de surface non traitée

Équipement

Nombre de clés 1

Standards

Directive européenne WEEE non concerné

Sécurité

Indice de protection IP IP00