



HIC402A

**Commutateur motorisé 4x20A 230/400V**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Nombre de pôles	4 P
Type de pôles	4 P

**Principales caractéristiques électriques**

Fréquence assignée	50/60 Hz
--------------------	----------

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal	20 A
Courant assigné admissible sous 1 seconde	4 kA

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous I <sub>N</sub>	0.6 W
Puissance dissipée par pôle à I <sub>n</sub>	0.2 W

**Standards**

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------