



HYT002H

### Cage de raccordement P250 Cu/Al 4P 1x 10-150mm<sup>2</sup>

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Nombre de pôles	4 P
Type de pôles	4 P

##### Intensité du courant

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

##### Installation, montage

Couple de serrage	6Nm
-------------------	-----

##### Connexion

Section de conducteur	10...150 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur (flexible)	10...120 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur (rigide)	10...150 mm <sup>2</sup>

##### Câble

Matériau du câble	Cu / Al
-------------------	---------

##### Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	concerné

##### Sécurité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui