



HZ156

## Barre de pontage 160A

### Caractéristiques techniques

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

#### Dimensions

Profondeur produit installé	60 mm
-----------------------------	-------

Hauteur produit installé	125 mm
--------------------------	--------

Largeur produit installé	300 mm
--------------------------	--------

#### Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------