



HZ159

Barre de pontage 630A

Caractéristiques techniques

Intensité du courant

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur produit installé	300 mm
-----------------------------	--------

Hauteur produit installé	200 mm
--------------------------	--------

Largeur produit installé	200 mm
--------------------------	--------

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------