



KF83D

Borne de raccordement 1P languette 1x35mm²

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles	1 P
-----------------	-----

Fonctions

Adapté à un conducteur à fil fin	Non
Adapté pour câbles à brins fins sans embout	Non
Adapté pour câbles à brins extra fins	Non
Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout	Non

Tension

Tension maxi d'utilisation	500 V
----------------------------	-------

Intensité du courant

Courant assigné nominal	100 A
-------------------------	-------

Connexion

Section de raccordement en câble souple	25 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	35 mm ²
Section de borne	35 mm ²

Accessoires inclus

Type d'accessoire	Borne d'alimentation
-------------------	----------------------

Equipement

Nombre de sorties	0
Nombre d'entrées	1

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...60 °C
Température de stockage/transport	-25...80 °C