



KJ01C

Répartiteur à barrettes étagé 125A, 4 pole 2x 10-35mm²/10 x 2,5-16²par pole

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles 4 P

Modèle

Nombre de modules 7.5

Intensité du courant

Courant assigné nominal 125 A

Dimensions

Profondeur produit installé 44 mm

Hauteur produit installé 86 mm

Largeur produit installé 129 mm

Matières

Poids du laiton contenu dans le produit 260 g

Matière Laiton

Installation, montage

Couple de serrage 1,5Nm

Standards

Directive européenne WEEE concerné