



KM25A

## socle pour barrette

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Nombre de pôles	1 P
-----------------	-----

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal	60 A
-------------------------	------

#### Dimensions

Longueur	217 mm
----------	--------

Largeur produit installé	5 mm
--------------------------	------

#### Matières

Matière	Laiton
---------	--------

#### Connexion

Type de connexion	vis
-------------------	-----

#### Équipement

Nombre de sorties	48
-------------------	----

Nombre d'entrées	2
------------------	---

#### Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

#### Sécurité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Sans halogène	Oui
---------------	-----