



L27529010



Angle extérieur LFS30045 RAL 9010

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 30 mm

Largeur de goulotte 45 mm

Mesure a 150 mm

Mesure b 200 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière acier

Groupe de matériau acier

Type de traitement de surface laqué

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 90 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Fond et couvercle

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP IP30

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Sans halogène Oui

Conditions d'utilisation

Température de service -5...90 °C