



L43599010

Té pièce pour GBD 50x190mm en ABS en blanc pur

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Compatibilité produits GBD

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 50 mm

Longueur 212 mm

Largeur de goulotte 190 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Verrouillage du couvercle Non

largeur de la partie supérieure 1 0 mm

largeur de la partie supérieure 2 0 mm

largeur de la partie supérieure 3 0 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 0

Matières

Couleur blanc paloma

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Standards

Homologations EN50085-2-1

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Conditions d'utilisation

Température de service -30...90 °C

Température

Température ambiante -5...65 °C