



L43629010

Angle extérieur pour GBD 50x100mm en PVC en blanc pur

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Compatibilité produits GBD

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 50 mm

Longueur 45 mm

Largeur de goulotte 100 mm

Porte, couvercle

Montage du couvercle Extérieur

Couvercle avec joint Non

Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 83 / 140 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C