



L6822VERZ



Angle extérieur, FWK 30/50110, galvanisé

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation vissé

Dimensions

Hauteur intérieure 50 mm

Hauteur de goulotte 88 mm

Longueur 150 mm

Largeur intérieure 109 mm

Largeur de goulotte 150 mm

Mesure a 150 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

Matières

Groupe de matériau acier, gypse

Type de traitement de surface zingué

Caractéristiques mécaniques

Angle fixe 111 °

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 5450 mm²

Configuration

Plage angulaire 90 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Fond et couvercle

Sécurité

certificationnormfireprotductsystem DIN 4102-11

classificationnormfireprotductsystem DIN 4102-11

Classe de résistance au feu I 90