



L6971VERZ



Angle intérieur, FWK 90/99260, galvanisé

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation vissé

Dimensions

Hauteur intérieure	103 mm
Hauteur de goulotte	196 mm
Longueur	347 mm
Largeur intérieure	254 mm
Largeur de goulotte	350 mm
Mesure a	347 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

Matières

Couleur	zingué
Groupe de matériau	acier, gypse
Type de traitement de surface	zingué

Caractéristiques mécaniques

Angle fixe 90 °

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 26162 mm²

Configuration

Plage angulaire 90 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Fond et couvercle

Sécurité

Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
certificationnormfireprotductsystem	DIN 4102-12
classificationnormfireprotductsystem	DIN 4102-12
Classe de résistance au feu	E 30 - E 90