



L6975VERZ



**Angle plat, FWK 90/99260, galvanisé**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation vissé

**Dimensions**

Hauteur intérieure	103 mm
Hauteur de goulotte	196 mm
Longueur	500 mm
Largeur intérieure	254 mm
Largeur de goulotte	350 mm
Mesure a	500 mm

**Porte, couvercle**

Couvercle avec joint -

**Matières**

Couleur	zingué
Groupe de matériau	acier, gypse
Type de traitement de surface	zingué

**Caractéristiques mécaniques**

Angle fixe 90 °

**Installation, montage**

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

**Câble**

Section intérieure / utile 26162 mm<sup>2</sup>

**Configuration**

Plage angulaire 90 °

**Accessoires inclus**

Configuration de la pièce de forme Fond et couvercle

**Sécurité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
certificationnormfireprotductsystem	DIN 4102-12
classificationnormfireprotductsystem	DIN 4102-12
Classe de résistance au feu	E 30 - E 90