



L96857030



L 9685 ANGLE PLAT FB 99230 RAL 7030

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Compatibilité produits FB

Dimensions

Hauteur de goulotte 100 mm

Largeur de goulotte 230 mm

Mesure a 300 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Matières

Couleur gris

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 90 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Fond et couvercle

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C