



L96859010



L 9685 ANGLE PLAT FB 99230 RAL 9010

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	clipsé
------------------	--------

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Compatibilité

Compatibilité produits	FB
------------------------	----

Dimensions

Hauteur de goulotte	100 mm
Largeur de goulotte	230 mm
Mesure a	300 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	Non
----------------------	-----

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PVC
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Configuration

Plage angulaire	90 °
-----------------	------

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Fond et couvercle
------------------------------------	-------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...90 °C
------------------------	------------