



Goulotte de distribution 15x15 avec bande adhésive blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation bottom punched

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 15 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 15 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 1

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 1

Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

Matières

Couleur blanc signalisation

Couleur RAL RAL 9016 - Blanc signalisation

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

Câble

Section intérieure / utile 150 mm²

Équipement

Nombre de compartiments 1

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP IP30

LF1501509016A

Conditions d'utilisation

Température de service

-5...60 °C