



**Goulotte de distribution 20x20 avec bande adhésive blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation bottom punched

**Modèle**

Traitement antibactérien Non

**Connectivité**

Accessoires d'alignement Sans éclisses

**Dimensions**

Hauteur de goulotte 18 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 19 mm

**Capacité**

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 1

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 1

**Porte, couvercle**

Forme de couvercle prémonté

**Matières**

Couleur blanc signalisation

Couleur RAL RAL 9016 - Blanc signalisation

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

**Câble**

Section intérieure / utile 228 mm<sup>2</sup>

**Équipement**

Nombre de compartiments 1

**Standards**

Directive européenne RoHs conformité volontaire

**Sécurité**

Indice de protection IP IP30

LF2002009016A

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service

-5...60 °C

**Température**

---

Température ambiante

-5...65 °C