



LF2002069016



Embout cache de découpe pour goulotte LF/LFH 20x20mm blanc signalisation

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation par serrage et Vissable

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Compatibilité produits LF

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 20 mm

Largeur de goulotte 19 mm

Matières

Couleur blanc signalisation

Couleur RAL RAL 9016 - Blanc signalisation

Matière ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Standards

Homologations EN50085-2-1

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP IP30

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -5...90 °C

Température

Température ambiante -5...65 °C