



LF550M

Fusibles cylindr. pour applications industrielles 22x28mm aM 50A 690V AC 80kA

Caractéristiques techniques

Fonctions

caractéristique de déclenchement fusible temporisé (T)

Principales caractéristiques électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1 80 kA

Tension assignée d'emploi Ue 690 V

Type de tension d'alimentation AC

Intensité du courant

Courant assigné nominal 50 A

Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2 80 kA

Fréquence

Fréquence 50 à 60 Hz

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 3.48 W

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Sans halogène Oui