



LF6006089016



Dérivation en T pour goulotte LF 60x57mm blanc signalisation

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Dimensions

Hauteur de goulotte	60 mm
Largeur de goulotte	57 mm
Mesure a	170 mm
Hauteur	60 mm
Largeur	57 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	-
----------------------	---

Matières

Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Résistance au choc	IK07
--------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------

Température

Température ambiante	-5...65 °C
----------------------	------------