



LF6015089016



Dérivation en T pour goutlotte LF/LFF/LFH/FB 60x150mm blanc

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Dimensions

Hauteur de goutlotte	61 mm
Largeur de goutlotte	150 mm
Mesure a	250 mm
Hauteur	60 mm
Largeur	150 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	-
----------------------	---

Matières

Matière	PC-ABS
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Résistance au choc	IK07
--------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...90 °C
------------------------	------------