




LF6019039016



## Angle extérieur pour goulotte LF/LFF/FB 60x190mm blanc

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Compatibilité

Compatibilité produits LF, LFF

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 61 mm

Largeur de goulotte 190 mm

Mesure a 70 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

#### Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

#### Configuration

Plage angulaire 90 °

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

#### Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

#### Sécurité

Résistance au choc IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C