



LF6019049016



Angle intérieur pour goutte LF/LFF/FB 60x190mm blanc

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Compatibilité produits LF, LFF, FB

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goutte 61 mm

Largeur de goutte 190 mm

Mesure a 130 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 90 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Sécurité

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

Température

Température ambiante -5...65 °C