



LFC1001509016A

Goulotte LFC 10x15 L=2100mm avec adhésive blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation collé

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 10 mm

Longueur 2100 mm

Largeur de goulotte 15 mm

Espacement horizontal des perforations 120 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle couvercle charnière

Matières

Couleur blanc signalisation

Couleur RAL RAL 9016 - Blanc signalisation

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

Câble

Section intérieure / utile 106 mm²

Équipement

Nombre de compartiments 1

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C