



**Goulotte Liféa 20X35, 1 cloison, sans agrafe, Blanc Paloma**

**Caractéristiques techniques**

**Modèle**

Traitement antibactérien Non

**Connectivité**

Accessoires d'alignement Sans éclisses

**Dimensions**

Hauteur de goulotte 20 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 35 mm

Espacement horizontal des perforations 125 mm

Espacement vertical des perforations 14 mm

**Capacité**

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 2

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 2

**Porte, couvercle**

Forme de couvercle prémonté

**Matières**

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

**Câble**

Section intérieure / utile 420 mm<sup>2</sup>

**Équipement**

Nombre de cloisons fixes 1

Nombre de cloisons clipsables 0

Nombre d'agrafes par mètre 0

**Standards**

Directive européenne RoHS conformité volontaire

**Sécurité**

Indice de protection IP IP40

LFF2003609010

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07

---

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------

---

**Température**

Température ambiante	-5...65 °C
----------------------	------------