



LFF3003009016

## Goulotte Liféa 30X30 avec eclisses blanc

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 30 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 30 mm

Espacement horizontal des perforations 125 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 3

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

#### Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

#### Câble

Section intérieure / utile 620 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre d'agrafes par mètre 2

#### Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

#### Sécurité

Résistance au choc IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

#### Température

Température ambiante -5...65 °C