



LFF4009007030

## Goulotte Liféa 40X90 avec eclisses/2 agrf. RAL 7030

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation bottom punched

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 40 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 90 mm

Espacement horizontal des perforations 125 mm

Espacement vertical des perforations 40 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 14

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

#### Matières

Couleur gris

Couleur RAL RAL 7030 - Gris pierre

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

#### Câble

Section intérieure / utile 2650 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de cloisons clipsables 1

Nombre d'agrafes par mètre 2

#### Standards

Homologations EN50085-2-1

Directive européenne RoHs conformité volontaire

**Sécurité**

---

Indice de protection IP	IP40
Résistance au choc	IK07

---

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------

---