



LFF4009009010



## Goulotte Liféa 40X90 avec eclisses/2 agrf. RAL 9010

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

#### Connectivité

Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
--------------------------	-------------------------------

#### Dimensions

Hauteur de goulotte	40 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	90 mm
Espacement horizontal des perforations	125 mm
Espacement vertical des perforations	40 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	14
---	----

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

#### Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non

#### Câble

Section intérieure / utile	2650 mm <sup>2</sup>
----------------------------	----------------------

#### Équipement

Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	1
Nombre de compartiments	1
Nombre d'agrafes par mètre	2

#### Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP40
-------------------------	------

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07
<b>Conditions d'utilisation</b>	
Température de service	-5...60 °C
<b>Température</b>	
Température ambiante	-5...65 °C